

Rundzylinder DSEU-25-200-P-A-MQ

Teilenummer: 188717

FESTO

Abschlussdeckel mit Luftanschluss quer zur Zylinderachse.
Auslauftyp. Lieferbar bis 2011.



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Hub | 200 mm |
| Kolben-Durchmesser | 25 mm |
| Dämpfung | P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig |
| Einbaulage | beliebig |
| Konstruktiver Aufbau | Kolben Kolbenstange Zylinderrohr |
| Positionserkennung | für Näherungsschalter |
| Varianten | Druckluftanschluss quer |
| Betriebsdruck | 1,5 ... 10 bar |
| Funktionsweise | doppeltwirkend |
| Betriebsmedium | getrocknete Luft, geölt oder ungeölt |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 |
| Umgebungstemperatur | 0 ... 80 °C |
| Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf | 247 N |
| Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf | 295 N |
| Bewegte Masse bei 0 mm Hub | 46,9 g |
| Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub | 11,2 g |
| Grundgewicht bei 0 mm Hub | 132,8 g |
| Befestigungsart | mit Zubehör |
| Pneumatischer Anschluss | G1/8 |
| Werkstoffhinweis | LABS-haltige Stoffe enthalten |
| Werkstoffinformation Deckel | Aluminium-Knetlegierung |
| Werkstoffinformation Dichtungen | TPE-U(PU) |
| Werkstoffinformation Gehäuse | hochlegierter Stahl rostfrei |
| Werkstoffinformation Kolbenstange | hochlegierter Stahl rostfrei |