


Vakuumsauger-Halter

ESH-HA-2-PK

Teilenummer: 189196

FESTO

ohne Höhenausgleich, Vakuumanschluss oben, Befestigung des Halters mittels zwei Sechskantmutter.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Volumen	0,169 cm ³
Einbaulage	senkrecht
Konstruktiver Aufbau	Vakuumanschluss oben
Zuordnung Saugerhalter	Größe 2
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-A1-L
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Produktgewicht	7 g
Befestigungsart	mit Kontermutter
Saugerbefestigung	Durchmesser 4 mm
Vakuumanschluss	PK-4
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR Stahl
Werkstoff Halter	Aluminium Messing, vernickelt POM Vergütungsstahl hochlegierter Stahl