


Vakuumsauger-Halter ESH-HD-3-QS

Teilenummer: 189237

FESTO

mit Höhenausgleich, Vakuumanschluss seitlich, Befestigung des Halters mittels zwei Sechskantmuttern.



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|------------------------------------|---|
| Höhenausgleich Saugerhalter | 6 mm |
| Volumen | 0,573 cm ³ |
| Einbaulage | senkrecht |
| Konstruktiver Aufbau | Vakuumanschluss seitlich mit Höhenausgleich |
| Zuordnung Saugerhalter | Größe 3 |
| Betriebsmedium | atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-A1-L |
| Umgebungstemperatur | 0 ... 60 °C |
| Produktgewicht | 46 g |
| Befestigungsart | mit Kontermutter |
| Saugerbefestigung | M4 |
| Vakuumanschluss | QS-6 |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Dichtungen | NBR Stahl |
| Werkstoff Halter | Aluminium Messing, vernickelt POM Vergütungsstahl hochlegierter Stahl |