


# Vakuumsauger ESS-8X30-ON

Teilenummer: 189413

FESTO

leicht austauschbar.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	2,5 mm
Sauger-Größe	8x30 mm
Sauger-Volumen	0,376 cm <sup>3</sup>
Anschlusslage	oben
Einbaulage	beliebig
Zuordnung Saugerhalter	Größe 4
Saugerform	oval, flach
Betriebsdruck Mpa	-95 ... 0 kPa
Betriebsdruck	-0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi
Nennbetriebsdruck	-70 kPa -0,7 bar
Nennbetriebsdruck (psi)	-10,15 psi
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-A1-L
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur	-10 ... 70 °C
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck	10,9 N
Querkraft horizontal bei Nennbetriebsdruck	17 N
Querkraft vertikal bei Nennbetriebsdruck	13,5 N
Produktgewicht	3 g
Befestigungsart	über Vakuumanschluss
Vakuumanschluss	M6
Farbe	schwarz
Shore-Härte	50 +/- 5
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Sauger	NBR