

Schott-Steckverbindung QSS-5/8T-U

Teilenummer: 190601

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	Standard
Nennweite	11,3 mm
Einbaulage	beliebig
Gebindegröße	1
Konstruktiver Aufbau	Push-Pull-Prinzip
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,95 ... 10 bar
Maritime Klassifizierung	siehe Zertifikat
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:::]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Produktgewicht	146,5 g
Pneumatischer Anschluss 1	für Schlauch Außendurchmesser 5/8"
Pneumatischer Anschluss 2	für Schlauch Außendurchmesser 5/8"
Farbe Lösering	grau
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	Messing vernickelt
Werkstoff Lösering	POM
Werkstoff Schlauchdichtung	NBR
Werkstoff Schlauchklemmsegment	hochlegierter Stahl rostfrei