


# X-Steckverbindung QSX-1/4T-U

Teilenummer: 190612

FESTO

Dieses Produkt ist nur über die Festo Gesellschaft USA erhältlich.  
Auslaufotyp. Lieferbar bis 2011.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	Standard
Nennweite	3,8 mm
Einbaulage	beliebig
Gebindegröße	1
Konstruktiver Aufbau	Push-Pull-Prinzip
Betriebsdruck	-0,95 ... 10 bar
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0,95 ... 10 bar
Betriebsmedium	gefilterte Druckluft Vakuum
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Zulassung	Germanischer Lloyd
Produktgewicht	14,5 g
Anzahl Abgänge	3
Anzahl Zuleitungen	1
Pneumatischer Anschluss Zuleitung	für Schlauch Außendurchmesser 1/4"
Pneumatischer Anschluss Abgang	für Schlauch Außendurchmesser 1/4"
Farbe Lösering	grau
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoffinformation Gehäuse	PBT
Werkstoffinformation Lösering	POM
Werkstoffinformation Schlauchdichtung	NBR
Werkstoffinformation Schlauchklemmsegment	hochlegierter Stahl rostfrei