

Rückschlagventil H-QS-1/4-U

Teilenummer: 190843

FESTO

Dieser Typ ist für Vakuumbetrieb geeignet.



Datenblatt

Merkmale	Wert
Ventilfunktion	Rückschlagfunktion
Pneumatischer Anschluss 1	QS-1/4
Pneumatischer Anschluss 2	QS-1/4
Befestigungsart	Leitungseinbau
Normalnenndurchfluss	314 l/min
Betriebsdruck	-1 ... 10 bar
Umgebungstemperatur	0 ... 60 °C
Werkstoff Gehäuse	Aluminium
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Min. Differenzdruck öffnen	0,1 bar
Min. Differenzdruck schließen	0,2 bar
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Produktgewicht	14 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform