


# Manometer MA-15-10-QS-1/4-U

Teilenummer: 190936

FESTO

mit Anzeigeeinheit in psi.

Dieses Produkt ist nur über die Festo Gesellschaft USA erhältlich.



## Datenblatt

Merkmale	Wert
Anzeigebereich [bar]	0 ... 10 bar
Entspricht Norm	EN 837-1
Nenngröße Manometer	15
Konstruktiver Aufbau	Rohrfeder-Manometer ohne Messwerk
Befestigungsart	Leitungseinbau
Betriebsmedium	Inerte Gase neutrale Flüssigkeiten
Betriebsdruck	0 ... 10 bar
Faktor Wechselbelastung	0,66
Messgenauigkeit Klasse	5
Schutzart	IP53
Mediumtemperatur	-20 ... 60 °C
Umgebungstemperatur	-20 ... 60 °C
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Anschlusslage	Rückseite zentrisch
Pneumatischer Anschluss	QS-1/4
vom Medium berührte Werkstoffe	Messing
Werkstoffinformation Einschraubzapfen	Messing
Werkstoffinformation Gehäuse	Stahl
Werkstoffinformation Sichtscheibe	PC
Farbe Gehäuse	schwarz
Produktgewicht	10 g
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	kein Sauerstoff kein Azetylen