

Vakuumsaugnapf ESV-40-SNA

Teilenummer: 190993

FESTO

Verschleißteil, leicht austauschbar.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Min. Werkstückradius R	230 mm
Sauger-Durchmesser	40 mm
Sauger-Volumen	1,566 cm ³
Anschlusslage	oben
Einbaulage	beliebig
Besondere Eigenschaften	Antistatisch
Saugerform	rund flach
Betriebsdruck Mpa	-95 ... 0 kPa
Betriebsdruck	-0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi
Nennbetriebsdruck	-70 kPa -0,7 bar
Nennbetriebsdruck (psi)	-10,15 psi
Oberflächenwiderstand	$\leq 0,000$ MOhm
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
LABS-Konformität	VDMA24364-A1-L
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur	-10 ... 70 °C
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck	69,6 N
Produktgewicht	7,4 g
Farbe	schwarz/weisser Punkt
Shore-Härte	50 +/- 5
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Sauger	BR