

Vakuumsaugnapf ESV-100-ES

Teilenummer: 191049

FESTO

Verschleißteil, leicht austauschbar.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Min. Werkstückradius R	200 mm
Sauger-Durchmesser	100 mm
Sauger-Volumen	79,812 cm ³
Anschlusslage	oben
Einbaulage	beliebig
Saugerform	rund, extra-tief
Betriebsdruck Mpa	-95 ... 0 kPa
Betriebsdruck	-0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi
Nennbetriebsdruck	-70 kPa -0,7 bar
Nennbetriebsdruck (psi)	-10,15 psi
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:::]
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur	-30 ... 180 °C
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck	440,8 N
Produktgewicht	65 g
Farbe	transparent
Shore-Härte	50 +/- 5
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Sauger	VMQ (Silikon)