

Rundzylinder ESEU-32-25-P-A

Teilenummer: 191164

FESTO

Abschlussdeckel mit Gewindezapfen und Schwenklager.
Auslauftyp. Lieferbar bis 2011.



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|---------------------------------------|--|
| Hub | 25 mm |
| Kolben-Durchmesser | 32 mm |
| Dämpfung | P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig |
| Einbaulage | beliebig |
| Konstruktiver Aufbau | Kolben Kolbenstange Zylinderrohr |
| Positionserkennung | für Näherungsschalter |
| Varianten | einseitige Kolbenstange |
| Betriebsdruck | 2 ... 10 bar |
| Funktionsweise | einfachwirkend drückend |
| Betriebsmedium | getrocknete Luft, geölt oder ungeölt |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 |
| Umgebungstemperatur | 0 ... 80 °C |
| Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf | 413 N |
| Bewegte Masse bei 0 mm Hub | 79,1 g |
| Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub | 15,5 g |
| Grundgewicht bei 0 mm Hub | 216,5 g |
| Befestigungsart | mit Zubehör |
| Pneumatischer Anschluss | G1/8 |
| Werkstoffhinweis | LABS-haltige Stoffe enthalten |
| Werkstoffinformation Deckel | Aluminium-Knetlegierung |
| Werkstoffinformation Dichtungen | TPE-U(PU) |
| Werkstoffinformation Gehäuse | hochlegierter Stahl rostfrei |
| Werkstoffinformation Kolbenstange | hochlegierter Stahl |