



Vakuumpfilter ESF-3

Teilenummer: 191202

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Filterfeinheit	10 µm
Betriebsdruck	-0,95 ... 4 bar
Durchfluss bei Unterdruck = -0,075 MPa (-0,75 bar, -10,875 psi)	100 l/min
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:...]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-A1-L
Umgebungstemperatur	0 ... 60 °C
Produktgewicht	9 g
Befestigungsart	mit Außengewinde über Vakuumanschluss
Pneumatischer Anschluss	M4
Vakuumanschluss	M4
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Filter	PVF
Werkstoff Gehäuse	Aluminium Messing vernickelt