

Leuchtdichtung MF-LD-12-24DC

Teilenummer: 19143

FESTO

für Magnetspulen MSFG, MSFW.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Schaltstellungsanzeige	LED
Befestigungsart	auf Magnetventil mit Zentralschraube M3
Produktgewicht	1,6 g
Elektrischer Anschluss	Anschlussbild Form B nach EN 175301-803 viereckige Bauform MSF
Betriebsspannungsbereich DC	12 ... 24 V
Schutzleiteranschluss	vorhanden
Nennleistung Leuchtende Dichtung	0,05 W
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-25 ... 85 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Werkstoff Gehäuse	TPE-U(PU)
Farbe	transparent