

Steckdose MSSD-C-S-M16

Teilenummer: 192748

FESTO

mit Schneidklemmtechnik.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Anschlusshäufigkeit	10
Befestigungsart	auf Magnetventil mit Zentralschraube M3
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht	38 g
Elektrischer Anschluss	4-polig Dose Anschlussbild Form A nach EN 175301-803
Kabeldurchmesser	5,5 ... 8 mm
Leiter-Nennquerschnitt	0,5 ... 1 mm ²
Schutzart	IP67 nach IEC 60529
Umgebungstemperatur	-25 ... 90 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Werkstoff Gehäuse	PA
Farbe Gehäuse	schwarz