

Normzylinder DNA-2"- -

Teilenummer: 193384

FESTO

Dieses Produkt ist nur über die Festo Gesellschaft USA erhältlich.
Bei diesem Produkt können je nach Konfiguration die Abbildungen, die technischen Daten vom Datenblatt und das entsprechende Zubehör abweichen.



Datenblatt

~ConfIndependentDatasheet

Merkmal	Wert
Hub	0,5 ... 80 "
Kolben-Durchmesser	2"
Basierend auf Norm	ANSI/NFPA
Betriebsdruck	0,6 ... 12 bar
Funktionsweise	doppeltwirkend
Betriebsmedium	gefilterte Druckluft
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1
Umgebungstemperatur	≥ -20 °C
Werkstoffinformation Deckel	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoffinformation Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoffinformation Kolbenstange	hochlegierter Stahl