


Kunststoffschlauch PLN-10X1,5-NT

Teilenummer: 193406

FESTO

hohe Chemikalien- und Hydrolysebeständigkeit.



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|------------------------------------|--|
| Außen-Durchmesser | 10 mm |
| Durchflussrelevanter Biegeradius | 57 mm |
| Innen-Durchmesser | 7 mm |
| Min. Biegeradius | 22 mm |
| Temperaturabhängiger Betriebsdruck | -0,095 ... 1,4 MPa -0,95 ... 14 bar -13,775 ... 203 psi |
| Hinweis zum Betriebsdruck | Wasser: max. 0,6 MPa bei 0 - 50 °C |
| Zulassung | TÜV |
| Zertifikat ausstellende Stelle | B 013277 0506 00 |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Wasser (flüssig, eisfrei) |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B2-L |
| Reinraumklasse | Dieses Produkt ist ein statisches Objekt, eine aktive Partikelerzeugung ist bei sachgerechter Anwendung nicht möglich. Produkt vor Einsatz in Reinraumumgebung reinigen und auf korrekte Installation achten. |
| Lebensmitteltauglichkeit | siehe erweiterte Werkstoffinformation |
| Umgebungstemperatur | -30 ... 80 °C |
| Produktgewicht nach Länge | 0,0375 kg/m |
| Pneumatischer Anschluss | für Steckanschluss Außendurchmesser 10 mm |
| Farbe | natur |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Schlauch | PE |