

Verbindungsleitung KMYZ-3-24-2,5-LED-PUR-B

Teilenummer: 193693

FESTO

für Schnellschaltventile.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Schaltstellungsanzeige	LED
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-10 ... 50 °C
Anziehdrehmoment	0,25 Nm
Produktgewicht	50 g
Elektrischer Anschluss	Dose gewinkelt / Kabel viereckige Bauform / offenes Ende 2-polig / 2-adrig
Kabelaufbau	2x0,25
Kabeldurchmesser	3,4 mm
Kabellänge	2,5 m
Schutzleiteranschluss	nicht vorhanden
Befestigungsart	auf Magnetventil mit Zentralschraube M2
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoffinformation Gehäuse	PA
Werkstoffinformation Kabelmantel	TPE-U(PUR)
Werkstoffinformation Steckkontakte	Bronze