

Verbindungsleitung KMYZ-3-24-5-LED-PUR-B

Teilenummer: 193695

FESTO

für Schnellschaltventile.



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|------------------------------------|--|
| Einbaulage | beliebig |
| Schaltstellungsanzeige | LED |
| Schutzart | IP65 |
| Umgebungstemperatur | -10 ... 50 °C |
| Anziehdrehmoment | 0,25 Nm |
| Produktgewicht | 90 g |
| Elektrischer Anschluss | Dose gewinkelt / Kabel viereckige Bauform / offenes Ende 2-polig / 2-adrig |
| Kabelaufbau | 2x0,25 |
| Kabeldurchmesser | 3,4 mm |
| Kabellänge | 5 m |
| Schutzleiteranschluss | nicht vorhanden |
| Befestigungsart | auf Magnetventil mit Zentralschraube M2 |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoffinformation Gehäuse | PA |
| Werkstoffinformation Kabelmantel | TPE-U(PUR) |
| Werkstoffinformation Steckkontakte | Bronze |