


# Schwenkantrieb DRQ-80-90-PPVJ-A

Teilenummer: 19389  
Auslaufprodukt

FESTO

für Positionserkennung, mit einstellbarer Endlagendämpfung und  
spielausgleichendem Zahnradgetriebe.

Auslauftyp. Lieferbar bis 2017. Alternativprodukt siehe Support Portal.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	80
Dämpfungswinkel	69 deg
Einstellbereich Schwenkwinkel beidseitig	-12 /+10 deg
Schwenkwinkel	90 deg
Dämpfung	PPVJ: Pneumatische Dämpfung, justierbar
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Zahnstange/Ritzel
Positionserkennung	für Näherungsschalter
Betriebsdruck	2,5 ... 10 bar
Max. Schwenkfrequenz bei 6 bar	1,7 Hz
Funktionsweise	doppeltwirkend
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-]
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Theoretisches Drehmoment bei 6 bar	75 Nm
Zulässiges Massenträgheitsmoment	0,12 kgm <sup>2</sup>
Produktgewicht	19.000 g
Befestigungsart	mit Innengewinde
Pneumatischer Anschluss	G3/8
Werkstoffinformation Antriebswelle	Einsatzstahl
Werkstoffinformation Dichtungen	TPE-U(PU)