

KMTR-VRDM56/59-...

Motorkabel

Datenblatt

Teile-Nr.: 193910

Seite:1

Merkmal	Wert
Umgebungstemperatur minimal Standard	-30 °C
Umgebungstemperatur maximal	80 °C
Zuordnung Umgebungstemperatur Std.	feste Kabelverlegung
Umgebungstemperatur minimal	-20 °C
Umgebungstemperatur maximal	70 °C
Zuordnung Umgebungstemperatur	flexible Kabelverlegung
Anschlussart elektrisch	Kabel/Kabel
Anzahl Adern	5
Adernquerschnitt	0,75 mm²
Länge Anschlusskabel	30000 mm
Durchmesser Anschlusskabel	9,8 mm
Werkstoff Kabelmantel	TPE-U(PU)