

Steckverschraubung CQ-1-28H

Teilenummer: 194589

FESTO

für hohen Durchfluss.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	23 mm
Dichtungsart am Einschraubzapfen	Dichtring
Einbaulage	beliebig
Gebindegröße	1
Konstruktiver Aufbau	Push-Pull-Prinzip
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,95 ... 7 bar
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0,95 ... 10 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Umgebungstemperatur	-25 ... 70 °C
Nenn-Anziehdrehmoment	62,5 Nm
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment	± 20 %
Produktgewicht	200 g
Pneumatischer Anschluss 1	Außengewinde G1
Pneumatischer Anschluss 2	Steckhülse CQ-28
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	Messing
Werkstoff Lösering	POM
Werkstoff Schlauchklemmsegment	hochlegierter Stahl rostfrei