


FRCS-3/8-D-MIDI-KA Wartungsgeräte-Kombination

Merkmal	Wert
Baugröße	Midi
Baureihe	D
Betätigungssicherung	Drehknopf mit integriertem Schloss
Einbaulage	senkrecht +/- 5°
Filterfeinheit	40 µm
Kondensat-Ablass	manuell drehend
Konstruktiver Aufbau	Abzweigmodul Filterregler mit Manometer Proportional-Standardnebelöler
Max. Kondensatmenge	43 cm ³
Schalenschutz	Metallschutzkorb
Druckanzeige	mit Manometer
Ausgangsdruck 3	0,5 - 12 bar
Ausgangsdruck 4	0,5 - 12 bar
Druckregelbereich	0,5 - 12 bar
Eingangsdruck 1	1 - 16 bar
Max. Druckhysterese	0,2 bar
Normalnenndurchfluss	2.100 l/min
Betriebsmedium	Druckluft
Mediumstemperatur	-10 - 60 °C
Umgebungstemperatur	-10 - 60 °C
Produktgewicht	2.640 g
Befestigungsart	wahlweise: Leitungseinbau mit Zubehör



FRCS-3/8-D-MIDI-KA

Wartungsgeräte-Kombination

Merkmal	Wert
Pneumatischer Anschluss 1	G3/8
Pneumatischer Anschluss 2	G3/8
Pneumatischer Anschluss 3	G1/2
Pneumatischer Anschluss 4	G1/4
Werkstoff-Information Gehäuse	Zink-Druckguss
Werkstoff-Information Schale	PC