

Stecknippel-Verschraubung CN-M5-PK-2

Teilenummer: 19521

FESTO

für Kunststoffschlauch PAN, PUN, PP, PU, PR, mit Dichtring.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	1,5 mm
Dichtungsart am Einschraubzapfen	Dichtring
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,95 ... 10 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	0 ... 60 °C
Pneumatischer Anschluss 1	Außengewinde M5
Pneumatischer Anschluss 2	für Schlauch Außendurchmesser 3 mm
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	Stahl