

# Gelenkkopf CRSGS-M8

Teilenummer: 195581

FESTO

mit Sechskantmutter, für sphärisch schwenkbare Zylinderbefestigung  
(kolbenstangenseitig), nach DIN ISO 8139.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	M8
Basierend auf Norm	ISO 12240-4
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	3 - starke Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
RSBP-Klassifizierung nach CD-0033	F5a
Umgebungstemperatur	-40 ... 150 °C
Produktgewicht	55 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Außenring	hochlegierter Stahl
Werkstoff Gehäuse	hochlegierter Stahl
Werkstoff Innenring	hochlegierter Stahl
Werkstoff Mutter	hochlegierter Stahl