

Drossel-Rückschlagventil GRXA-1/8-QS-3-D

Teilenummer: 195809

FESTO

zur Abluftdrosselung, mit QS-Steckanschluss.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	Abluft-Drossel-Rückschlagfunktion
Pneumatischer Anschluss 1	QS-3
Pneumatischer Anschluss 2	G1/8
Einstellelement	Schlitzschraube
Befestigungsart	einschraubbar
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung	130 l/min
Normalnenndurchfluss in Rückschlagrichtung	100 ... 130 l/min
Betriebsdruck	0,2 ... 10 bar
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Betriebsmedium	gefilterte, nicht geölte Druckluft, Filterfeinheit 40 µm gefilterte, geölte Druckluft, Filterfeinheit 40 µm
Einbaulage	beliebig
Normaldurchfluss in Drosselrichtung 6 -> 0 bar	180 l/min
Normaldurchfluss in Rückschlagrichtung 6 -> 0 bar	200 ... 220 l/min
Mediumstemperatur	-10 ... 60 °C
Max. Anziehdrehmoment	5 Nm
Produktgewicht	26 g
Werkstoffinformation Einschraubzapfen	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoffinformation Dichtungen	NBR
Werkstoffinformation Lösering	POM
Werkstoffinformation Regulierschraube	Messing
Werkstoffinformation Schwenkanschluss	Zink-Druckguss chromatiert