

Drossel-Rückschlagventil GRXA-1/4-QS-10-D

Teilenummer: 195815

FESTO

zur Abluftdrosselung, mit QS-Steckanschluss.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	Abluft-Drossel-Rückschlagfunktion
Pneumatischer Anschluss 1	QS-10
Pneumatischer Anschluss 2	G1/4
Einstellelement	Schlitzschraube
Befestigungsart	einschraubbar
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung	480 l/min
Normalnenndurchfluss in Rückschlagrichtung	345 ... 500 l/min
Betriebsdruck	0,2 ... 10 bar
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Betriebsmedium	gefilterte, nicht geölte Druckluft, Filterfeinheit 40 µm gefilterte, geölte Druckluft, Filterfeinheit 40 µm
Einbaulage	beliebig
Normaldurchfluss in Drosselrichtung 6 -> 0 bar	760 l/min
Normaldurchfluss in Rückschlagrichtung 6 -> 0 bar	630 ... 790 l/min
Mediumtemperatur	-10 ... 60 °C
Max. Anziehdrehmoment	11 Nm
Produktgewicht	47 g
Werkstoffinformation Einschraubzapfen	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoffinformation Dichtungen	NBR
Werkstoffinformation Lösering	POM
Werkstoffinformation Regulierschraube	Messing
Werkstoffinformation Schwenkanschluss	Zink-Druckguss chromatiert