

HMVG-DL50/63**Achsverbindungsbausatz**

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2
Umgebungstemperatur	-10 - 60 °C
Werkstoff-Hinweis	Kupfer- und PTFEfrei
Werkstoff-Information Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung