

ADVUP-100--P-A-S6

Mehrstellungszyylinder

Datenblatt

Teile-Nr.: 197296

Seite:1

Merkmal	Wert
Funktionsweise	doppeltwirkend
Form Kolben	rund
Form Kolbenstange	rund
Abfrageart	magnetisch
Dämpfungsart	Dämpfungsring intern (nicht einstellbar)
Verdrehsicherung	keine
Kolbennengrösse	100
X -Hub	X
Hub maximal bei X-Hub	2000 mm
Kolbenstangendurchmesser	25 mm
Kolbenstangenende	Innengewinde
KK Kolbenstangengewinde	M 12
Betriebsdruck minimal	0,9 bar
Betriebsdruck maximal	10 bar
Umgebungstemperatur minimal	-20 °C
Umgebungstemperatur maximal	150 °C
Anschlussart Lagerdeckel	Innengewinde
EE Anschlussgewinde Lagerdeckel	G 1/4
Werkstoff Deckel	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Dichtungen	FPM
Werkstoff Kolbenstange	hochlegierter Stahl
Werkstoff Rohr/Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung
Überzug Deckel	eloxiert
Überzug Rohr/Gehäuse	eloxiert
Anschlussart Abschlussdeckel	Innengewinde
EE Anschlussgewinde Abschlussdeckel	G 1/4
Nutzkraft (theor.) bei 6 bar Vorlauf	4712 N
Nutzkraft (theor.) bei 6 bar Rücklauf	4418 N
Luftverbrauch bei 6bar Vorlauf/10mm	0,55 l
Luftverbrauch bei 6bar Rücklauf/10mm	0,515 l
Betriebsmedium	trockene gefilterte Druckluft