

Schalldämpfer U-E-M5-S

Teilenummer: 197477
Auslaufprodukt

FESTO

Auslauftyp. Nicht für Neukonstruktion verwenden. Alternativprodukt
siehe Support Portal.

Dieses Produkt ist nur über die Festo Gesellschaft Korea erhältlich.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Betriebsdruck Vakuumsaugdüse	0 ... 8 bar
Durchfluss gegen Atmosphäre	300 l/min
Schalldruckpegel	76 dB(A)
Umgebungstemperatur	0 ... 60 °C
Produktgewicht	2,5 g
Pneumatischer Anschluss	M5
Werkstoffinformation Dämpfereinsatz	Bronze
Werkstoffinformation Einschraubzapfen	Messing