

# Schalldämpfer U-E-1/4-S

Teilenummer: 197479  
Auslaufprodukt

FESTO

Auslauftyp. Nicht für Neukonstruktion verwenden. Alternativprodukt  
siehe Support Portal.

Dieses Produkt ist nur über die Festo Gesellschaft Korea erhältlich.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Betriebsdruck Vakuumsaugdüse	0 ... 8 bar
Durchfluss gegen Atmosphäre	2.200 l/min
Schalldruckpegel	85 dB(A)
Umgebungstemperatur	0 ... 60 °C
Produktgewicht	16 g
Pneumatischer Anschluss	G1/4
Werkstoffinformation Dämpfereinsatz	Bronze
Werkstoffinformation Einschraubzapfen	Messing