

# Membran-Lufttrockner LDM-1/2-D-MAXI-600

Teilenummer: 197510

FESTO

für trockene und saubere Druckluft.

Auslauftyp. Lieferbar bis 2006.

Achtung: Für die dauerhaft einwandfreie Funktion des Gerätes ist die Vorfiltration der Betriebsluft mit einem Feinfilter 0,01µm (Restpartikel < 0,1µm, Restölgehalt < 0,1 mg/m<sup>3</sup>) unbedingt erforderlich!



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	Maxi
Baureihe	D
Einbaulage	senkrecht +/- 5°
Konstruktiver Aufbau	Membrantrockner
Eingangsdruck 1	3 ... 8,5 bar
Normalnenndurchfluss	600 l/min
Betriebsmedium	Luftqualitätsklasse 1:7:1 nach ISO 8573-1
Drucktaupunkt-Absenkung	13 °C
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2
Lagertemperatur	-20 ... 55 °C
Mediumstemperatur	5 ... 50 °C
Umgebungstemperatur	5 ... 50 °C
Produktgewicht	1.850 g
Befestigungsart	wahlweise: Leitungseinbau mit Zubehör
Pneumatischer Anschluss 1	G1/2
Pneumatischer Anschluss 2	G1/2
Werkstoff-Hinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten
Werkstoff-Information Gehäuse	Zink-Druckguss
Werkstoff-Information Schale	Aluminium-Knetlegierung