


Schalldämpfer UO-1/4

Teilenummer: 197584

FESTO

für Vakuumsaugdüsen.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Schalldämpfer offen
Betriebsdruck Mpa	0 ... 0,8 MPa
Betriebsdruck	0 ... 8 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Produktgewicht	8 g
Pneumatischer Anschluss	G1/4
Werkstoff Dämpfereinsatz	PE
Werkstoff Einschraubzapfen	PE
Werkstoffhinweis	RoHS konform