

Spiral-Kunststoffschlauch PUN-4X0,75-S-1-SW

Teilenummer: 197603

FESTO

hochflexibel, weitgehend hydrolysebeständig.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Arbeitslänge	1 m
Außen-Durchmesser	4 mm
Blocklänge	0,284 m
Innen-Durchmesser	2,6 mm
Wickeldurchmesser	25 mm
Windungszahl	45
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0,95 ... 10 bar
Zulassung	TÜV
Zertifikat ausstellende Stelle	B 013277 0506 00
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-35 ... 60 °C
Produktgewicht	27 g
Pneumatischer Anschluss	für Steckanschluss Außendurchmesser 4 mm für Stecknippel Innendurchmesser 3 mm mit Mutter für Stecknippel Innendurchmesser 3 mm
Farbe	schwarz
Shore-Härte	D 52 +/-3
Werkstoff Schlauch	TPE-U(PU)