

Spiral-Kunststoffschlauch PUN-10X1,5-S-2-SW

Teilenummer: 197612

FESTO

hochflexibel, weitgehend hydrolysebeständig.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Arbeitslänge	2 m
Außen-Durchmesser	10 mm
Blocklänge	0,43 m
Innen-Durchmesser	7 mm
Wickeldurchmesser	80 mm
Windungszahl	22
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0,95 ... 10 bar
Zulassung	TÜV
Zertifikat ausstellende Stelle	B 013277 0506 00
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-]
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-35 ... 60 °C
Produktgewicht	250 g
Pneumatischer Anschluss	für Steckanschluss Außendurchmesser 10 mm
Farbe	schwarz
Shore-Härte	D 52 +/-3
Werkstoff Schlauch	TPE-U(PU)