

DUO-Spiral-Kunststoffschlauch PUN-4X0,75-S-1-DUO-BS

Teilenummer: 197618

FESTO

hochflexibel, weitgehend hydrolysebeständig.



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|------------------------------------|---|
| Arbeitslänge | 1 m |
| Außen-Durchmesser | 4 mm |
| Blocklänge | 0,468 m |
| Innen-Durchmesser | 2,6 mm |
| Wickeldurchmesser | 25 mm |
| Windungszahl | 45 |
| Temperaturabhängiger Betriebsdruck | -0,95 ... 10 bar |
| Zulassung | TÜV |
| Zertifikat ausstellende Stelle | B 013277 0506 00 |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B2-L |
| Umgebungstemperatur | -35 ... 60 °C |
| Produktgewicht | 55 g |
| Pneumatischer Anschluss | für Steckanschluss Außendurchmesser 4 mm für Stecknippel Innendurchmesser 3 mm mit Mutter für Stecknippel Innendurchmesser 3 mm |
| Farbe | blau/schwarz |
| Shore-Härte | D 52 +/- 3 |
| Werkstoff Schlauch | TPE-U(PU) |