

DUO-Spiral-Kunststoffschlauch PUN-6X1-S-6-DUO-BS

Teilenummer: 197622

FESTO

hochflexibel, weitgehend hydrolysebeständig.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Arbeitslänge	6 m
Außen-Durchmesser	6 mm
Blocklänge	2,228 m
Innen-Durchmesser	4 mm
Wickeldurchmesser	46 mm
Windungszahl	168
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0,95 ... 10 bar
Zulassung	TÜV
Zertifikat ausstellende Stelle	B 013277 0506 00
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-35 ... 60 °C
Produktgewicht	700 g
Pneumatischer Anschluss	für Steckanschluss Außendurchmesser 6 mm für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm mit Mutter für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm
Farbe	blau/schwarz
Shore-Härte	D 52 +/- 3
Werkstoff Schlauch	TPE-U(PU)