

# DUO-Spiral-Kunststoffschlauch PUN-8X1,25-S-2-DUO-BS

Teilenummer: 197624

FESTO

hochflexibel, weitgehend hydrolysebeständig.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Arbeitslänge	2 m
Außen-Durchmesser	8 mm
Blocklänge	0,648 m
Innen-Durchmesser	5,7 mm
Wickeldurchmesser	60 mm
Windungszahl	27
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0,95 ... 10 bar
Zulassung	TÜV
Zertifikat ausstellende Stelle	B 013277 0506 00
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-]
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-35 ... 60 °C
Produktgewicht	280 g
Pneumatischer Anschluss	für Steckanschluss Außendurchmesser 8 mm für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm mit Mutter für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm
Farbe	blau/schwarz
Shore-Härte	D 52 +/- 3
Werkstoff Schlauch	TPE-U(PU)