

Spiral-Kunststoffschlauch

PPS-6-15-1/4-BL

Teilenummer: 19797

FESTO

mit 2 Drehverschraubungen und Dichtringen, Polyamid (bei der Herstellung von Lebensmitteln unzulässig).



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|------------------------------------|--|
| Arbeitslänge | 15 m |
| Außen-Durchmesser | 7,8 mm |
| Blocklänge | 0,8 m |
| Innen-Durchmesser | 6,2 mm |
| Wickeldurchmesser | 75 mm |
| Windungszahl | 86 |
| Temperaturabhängiger Betriebsdruck | -0,95 ... 17,2 bar |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B2-L |
| Umgebungstemperatur | -30 ... 80 °C |
| Nenn-Anziehdrehmoment | 11 Nm |
| Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment | ± 20 % |
| Produktgewicht | 500 g |
| Pneumatischer Anschluss 1 | Außengewinde G1/4 |
| Pneumatischer Anschluss 2 | Außengewinde G1/4 |
| Farbe | blau |
| Werkstoff Anschlussgewinde | Messing |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Knickschutz | Stahl verzinkt |
| Werkstoff Schlauch | Polyamid 12 |