

# Spiral-Kunststoffschlauch

## PPS-4-15-1/4-BL

Teilenummer: 19799

FESTO

mit 2 Drehverschraubungen und Dichtringen, Polyamid (bei der Herstellung von Lebensmitteln unzulässig).



### Datenblatt

Merkmal	Wert
Arbeitslänge	15 m
Außen-Durchmesser	6,3 mm
Blocklänge	0,67 m
Innen-Durchmesser	4,7 mm
Wickeldurchmesser	75 mm
Windungszahl	90
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0,95 ... 21,2 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-30 ... 80 °C
Nenn-Anziehdrehmoment	11 Nm
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment	± 20 %
Produktgewicht	367 g
Pneumatischer Anschluss 1	Außengewinde G1/4
Pneumatischer Anschluss 2	Außengewinde G1/4
Farbe	blau
Werkstoff Anschlussgewinde	Messing
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Knickschutz	Stahl verzinkt
Werkstoff Schlauch	Polyamid 12