

Überwurfmutter MCK-PK-3

Teilenummer: 205254

FESTO

Metallausführung.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	Innengewinde M6x0,75
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	0 ... 1 MPa 0 ... 10 bar 0 ... 145 psi
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Pneumatischer Anschluss 1	für Schlauch Außendurchmesser 4 mm für Stecknippel Innendurchmesser 3 mm mit Mutter
Werkstoff Überwurfmutter	Alu-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoffhinweis	RoHS konform