

Kupplungsstecker KS4-3/8-A

Teilenummer: 2155

FESTO

für selbstabstellende Schlauchkupplung.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	7,85 mm
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,95 ... 12 bar
Normalnenndurchfluss	1.274 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Nenn-Anziehdrehmoment	21,5 Nm
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment	± 15 %
Produktgewicht	29 g
Pneumatischer Anschluss 1	Außengewinde G3/8
Werkstoffhinweis	RoHS konform