

# Verbindungsleitung NEDV-L2R1-V7-M12W3-K-0.1L1-N-M8W4-0.2R1

Teilenummer: 2384165

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Basierend auf Norm	EN 61076-2-101 EN 61076-2-104 EN 61984
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht	28 g
Elektrischer Anschluss 1	2x Dose gewinkelt, M12, 3-polig
Elektrischer Anschluss 2	Stecker gewinkelt, M8, 4-polig
Betriebsspannungsbereich DC	0 ... 30 V
Strombelastbarkeit bei 40°C	2 A
Kabellänge	0,2 m
Kabeldurchmesser	2,9 mm
Kabelaufbau	2x0,14
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-25 ... 80 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Kabelmantel	TPE-U(PUR)