


# Scheibenventil VZFB-D-50-WW-V2V2E

Teilenummer: 2466725  
Auslaufprodukt

FESTO

Nennweite DN50, mit Schweißenden, DIN 11850, EPDM, Werkstoff 1.4301.  
Auslauftyp. Lieferbar bis 2022. Alternativprodukt siehe Support Portal.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Konstruktiver Aufbau	2-Wege-Scheibenventil
Betätigungsart	manuell
Dichtprinzip	weich
Einbaulage	beliebig
Befestigungsart	Leitungseinbau
Anschluss Armatur	Schweißenden/Schweißenden
Nennweite DN	50
Strömungsrichtung	reversibel
Nenndruck Armatur	10
Betätigungsmoment	14 Nm
Basierend auf Norm	DIN 11851
Medium	Wasser neutrale Flüssigkeiten
Mediumstemperatur	-10 ... 120 °C
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten RoHS konform
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Werkstoff Gehäuse	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoffnummer Gehäuse	1.4301
Werkstoff Scheibe	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoffnummer Scheibe	1.4301
Werkstoff Welle	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoffnummer Welle	1.4301
Produktgewicht	1.600 g
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	3 - starke Korrosionsbeanspruchung