


# Stoßdämpfer DYSC-25-25-Y1F

Teilenummer: 2480234

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	25
Hub	25 mm
Dämpfung	selbsteinstellend
Einbaulage	beliebig
Positionserkennung	ohne
Max. Aufprallgeschwindigkeit	3 m/s
Rückstellzeit kurz	0,3 s
Rückstellzeit lang	1 s
Funktionsweise	einfachwirkend drückend
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-10 ... 80 °C
Dämpfungslänge	25 mm
Max. Anschlagkraft	4.000 N
Max. Energieaufnahme pro Hub	100 J
Max. Energieaufnahme pro Stunde	140.000 J
Max. Restenergie	0,8 J
Rückstellkraft	14 N
Produktgewicht	575 g
Befestigungsart	mit Kontermutter
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	Stahl verzinkt
Werkstoff Kolbenstange	hochlegierter Stahl