

Dichtring NPAS-C1-R-G38-P-FD-P10

Teilenummer: 2652519

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Gebindegröße	10
Einbaulage	beliebig
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,095 ... 1,2 MPa -0,95 ... 12 bar -13,775 ... 174 psi
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-] Wasser (flüssig, eisfrei) Wasserdampf
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur	-20 ... 120 °C
Nenn-Anziehdrehmoment	35 Nm
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment	± 10 %
Produktgewicht	0,15 g
Pneumatischer Anschluss	G3/8
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	PEEK