


# Abzweigmodul PMBL-90-HP3-E

Teilenummer: 2663892

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	90
Nennweite DN	36
Baureihe	L
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Abzweigmodul
Betriebsdruck Mpa	0 ... 5 MPa
Betriebsdruck	0 ... 50 bar
Steuerdruck	0 ... 50 bar
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Druckgeräte-Richtlinie
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	UK-Vorschrift für Druckgeräte
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-10 ... 60 °C
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Mediumstemperatur	5 ... 60 °C
Umgebungstemperatur	5 ... 60 °C
Produktgewicht	2.600 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR PE
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung