


# Spannhülse EAMH-86-9-C27.3-P

Teilenummer: 2789359

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	86
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	5.000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Massenträgheitsmoment	9 kgmm <sup>2</sup>
Produktgewicht	117 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform