

Parallelbausatz EAMM-U-110-D50-60G-120

Teilenummer: 2797368

FESTO

passend für Elektrische Antriebe.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	110
Einbaulage	beliebig
Getriebeübersetzung	1:1
Max. Drehzahl	5.000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Massenträgheitsmoment	799 kgmm ²
Leerlaufantriebsmoment	0,3 Nm
Übertragbares Drehmoment	25 Nm
Produktgewicht	5.290 g
Schnittstellencode Aktuator	D50B
Schnittstellencode Motor In	60G
Werkstoffhinweis	RoHS konform