

# Faltenbalgbausatz EADB-V2-40-S401-500

Teilenummer: 2828838

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Außen-Durchmesser	57 mm
Baugröße	40
Hubbereich	401 ... 500 mm
Kolbenstangenverlängerung	137 mm
Bauform	rund
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Faltenbalgbausatz mit gefasster Abluft
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	3 - starke Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Medienbeständigkeit	Stäube Späne Öle Fette Benzine
Schutzart	IP65 nach IEC 60529
Umgebungstemperatur	-10 ... 80 °C
Bewegte Masse	157 g
Produktgewicht	222 g
Befestigungsart	aufschiebbar mit Gewindestift
Pneumatischer Anschluss	G1/4
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Adaptionsteile	Aluminium-Knetlegierung eloxiert
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Faltenbalg	NBR
Werkstoff Gewindestifte	hochlegierter Stahl rostfrei