

T-Steckverbindung NEDU-L2R1-V10-M12G5-M12G5

Teilenummer: 2839867

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Basierend auf Norm	EN 61076-2-101
Befestigungsart	einschraubbar
Produktgewicht	25 g
Elektrischer Anschluss 1	Dose gerade, M12x1, 5-polig, A-codiert
Elektrischer Anschluss 2	Dose gerade, M12x1, 5-polig, A-codiert
Elektrischer Anschluss 3	Stecker gerade, M12, 5-pol, A
Betriebsspannungsbereich DC	0 ... 30 V
Strombelastbarkeit bei 40°C	4 A
Stoßspannungsfestigkeit	1,5 kV
Schutzart	IP65 IP67
Umgebungstemperatur	-25 ... 85 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Verschmutzungsgrad	3
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Gehäuse	TPE-U(PUR)
Farbe Gehäuse	schwarz
Werkstoff Überwurfmutter	Zink-Druckguss vernickelt
Werkstoff Dichtungen	FPM
Werkstoff Steckkontakte	Kupfer-Legierung vergoldet